



SPN403N

## Overspanningsbeveiliging 3-polig + N 3 kA, type III steekbaar met indicator

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	264 V
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC 61643-1	1,50 kV
Beveiligingsniveau: Up L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11	1,50 kV
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC 61643-11	1000 V
Nominale spanning	230 - 400 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom In 8/20µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	3 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	25 A
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	8 kA

#### Afmetingen

Hoogte	73 mm
Breedte	36 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

#### Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-S, TT
--------------	----------

#### Aansluitmogelijkheden

Aanduiding	Optisch
------------	---------

#### Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>

#### Normen

**Uitvoering**

---

Aantal polen

4

**Veiligheid**

---

Beschermingsgraad IP

IP20

**Frequentie**

---

Frequentie

50 - 60 Hz