



SPN800R

Overspanningsbeveiliging 3-polig + hulpcontact type I+II 75 kA TN-C

Technische eigenschappen

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-C
--------------	------

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	75 kA
--	-------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Normen

Klasse volgens IEC61643	T1, T2
-------------------------	--------

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	95,2 mm
Breedte	106,8 mm
Diepte	67 mm

Bediening en signalering

Signaallamp	End of life indicator
-------------	-----------------------