



SPN802

## Overspanningsbeveiliging 4-polig type I+II 100 kA TT

### Technische eigenschappen

#### Netwerkconfiguratie

Type stelsel TT, TN-S

#### Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/N-PE 100 kA

#### Samenstelling

Met meldcontact Nee

#### Normen

Vereistenklasse IEC 61643 T1, T2

#### Capaciteit

Aantal modules 8

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 60 °C

#### Afmetingen

Hoogte 95,2 mm

Breedte 142,4 mm

Diepte 67 mm

#### Bediening en signalering

Signaallamp End of life indicator