



SPV025E

## Steekmodule 1-polig, 25 kA, 500V DC PE

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Spanning

Continu bedrijfsspanning $U_c$ volgens IEC 61643-1	1000 V
Spanningsbeveiliging $U_p$ volgens IEC 61643-1	4 kV

#### Stroom / temperatuur

Max. ontlading ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/N-PE	25 kA
--	-------

#### Afmetingen

Hoogte	52,40 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	43,40 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

#### Netwerkconfiguratie

Type stelsel	DC
--------------	----

#### Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	25 - 25 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	35 - 35 mm <sup>2</sup>

#### Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------