



SPV025E

Steekmodule 1-polig, 25 kA, 500V DC PE

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Continue bedrijfsspanning U_c volgens IEC 61643-1	1000 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	4 kV

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE	25 kA
--	-------

Afmetingen

Hoogte	52,40 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	43,40 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	DC
--------------	----

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	25 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	35 - 35 mm ²

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------