



SRT04005B

Deelbare stroomtransformator SC2 400/5A 2,2VA klasse 1

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product	Deelbare stroomtransformator
--------------------	------------------------------

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	2,20 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	5,67 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening	28 mm
Hoogte	71,70 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	61,30 mm
Hoogte van de opening	15 mm
Breedte van opening	28,50 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	3000 V
--	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I _n	400 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail, Montageplaat
---------------	------------------------