



KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 2,5 - 3,5 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Minimale inschakelduur 60 s

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 12 mA

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)

Teksten

Functie Koppeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik

Montagewijze Met veerbeugels voor plafondinbouw

TCC521E

