



TE370



KNX kWh-meter 3-fasen, voor stroomtrafo 5/6000 A, 1 tarief

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Uitvoering

Bussysteem KNX

Pooltype 3P+N

Aansluitmogelijkheden

Met Powernet-bussysteem Nee

Aansluitwijze Directe aansluiting

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom 5 A