



TKC110



Voeding coviva smartbox

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 3000 mA

Functies

Uitgangsspanning aangepast Ja

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Capaciteit

Aantal modules 0

Spanning

Uitgangsspanning 5 - 5 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Steekaansluiting