



PoE switch 8x RJ45 (10/100/1000 Mb/s), 4x15 W PoE

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 48 - 48 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Capaciteit

Aantal modules 8

Teksten

Categorie/poorten 8 Gigabit-Ethernet-poorten, waarvan 4 met PoE-invoer voor levering van andere netwerkapparaten

Aansluitstekers Met 8 RJ45-aansluitingen: 6 aan de voorzijde en 2 aan de onderzijde

Uitgang Met 45° uitgang

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen

TN530