



TRB221A



Jalouzieactor inbouw KNX-RF, quicklink

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening Ja

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 5 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 2.5 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 2.5 mm²

Capaciteit

Aantal modules 0

Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, repeaterfunctie, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen