

## Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig batterijvoeding, quicklink

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

#### Uitvoering

Bussysteem Radiofrequent RF

#### Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 2

#### Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Ja

Met klimaat-regeling Nee

#### Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm 0

#### Verlichting

LED besturing Nee

#### Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP30

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

#### Spanning

Ingangsspanning 5 - 5 V

Type voeding DC

TRB302A