



TRC301B



IP30



## KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy, quicklink

#### Uitvoering

Bussysteem Radiofrequent RF

#### Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 2

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Ja

Met klimaat-regeling Nee

#### Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm 0

#### Verlichting

LED besturing Ja

#### Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 9010

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP31

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

#### Spanning

Ingangsspanning 3 - 3 V

