



KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Materiaal

Kleur Wit

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Max. schakelstroom 10 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Capaciteit

Aantal modules 0

Teksten

Extra functies Easy: +6 scènes, De repeater-functie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen

TRE221

