



TRE400



KNX-RF Opbouwcombinatie IP55 (1x uitgang 10A + 1x ingang), quicklink

Technische eigenschappen

Samenstelling

| | |
|-----------------------------------|-----|
| C-load | Nee |
| Aantal kanalen | 1 |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Bedrijfscyclus zender | 1 % |
| Met schakelaar voor handbediening | Ja |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Met RF-bussysteem (radiofrequent) | Ja |
| Ontvanger categorie | 2 |
| Radioprotocol | KNX-RF |

Uitvoering

| | |
|-----------------------------------|---|
| Aantal rolluik-/jaloezieuitgangen | 0 |
|-----------------------------------|---|

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 85 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Lengte | 150 mm |

Frequentie

| | |
|------------------------|---------------------|
| RF-ontvangstfrequentie | 868,30 - 868,30 MHz |
|------------------------|---------------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Spanning

| | |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
| Ingangsspanning | 5 - 5 V |

Teksten

| | |
|---------------|--|
| Aansluitwijze | Met schroefliftklemmen |
| Functie | Extra functies Easy: +6 scènes, De repeater-functie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
| Kabelklem | Met montageplaat en trekcontlastingen |
| Montagewijze | Voor inbouw achter inbouweenheden |

Vermogen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Aantal ingangen | 1 |
| Schakelstroom | 10 A |
| Nominale stroom | 10 A |
