



TRE400



## KNX-RF Opbouwcombinatie IP55 (1x uitgang 10A + 1x ingang), quicklink

### Technische eigenschappen

#### Samenstelling

C-load	Nee
Aantal kanalen	1
Aantal uitgangen	1
Bedrijfscyclus zender	1 %
Met schakelaar voor handbediening	Ja

#### Aansluitmogelijkheden

Met RF-bussysteem (radiofrequent)	Ja
Ontvanger categorie	2
Radioprotocol	KNX-RF

#### Uitvoering

Aantal rolluik-/jaloezieuitgangen	0
-----------------------------------	---

#### Afmetingen

Breedte	85 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	150 mm

#### Frequentie

RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz
------------------------	---------------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Ingangsspanning	5 - 5 V

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, De repeater-functie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Kabelklem	Met montageplaat en trekontlastingen
Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden

#### Vermogen

**Stroom / temperatuur**

---

Aantal ingangen	1
Schakelstroom	10 A
Nominale stroom	10 A

---