



TRE530



IP55



KNX-RF bewegingsmelder IP55 zonnecel wit, quicklink

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 2,50 - 2,50 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy, quicklink

Minimale inschakelduur 30 s

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 Lux

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 55 °C

Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)

Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, scenario opvragen bij beweging/geen beweging, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Montagewijze Voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter