



Bewegingsmelder opbouw IP55 met led-schijnwerper, wit, quicklink

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 2,5 - 4,0 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy, quicklink

Minimale inschakelduur 30 s

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar 45 - 90 °

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 45 °C

Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)

Teksten

Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, scenario opvragen bij beweging/geen beweging, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie

Montagewijze Voor wandmontage, Plug & play-aansluiting

TRE600

