




TRM692G



## KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Materiaal

Kleur Lichtgrijs

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening Ja

#### Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 3 A

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, De repeater-functie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen