



TRM692G



IK04 IP20

KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening Ja

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 3 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 1.5 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 2.5 mm²

Capaciteit

Aantal modules 0

Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, De repeater-functie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen