


TXA215



IP20



## Dimmer 1 x 1000 W met display, tebis KNX

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Systeemspanning 30 VDC via bus

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Samenstelling

Aantal uitgangen 1

Type dimmer Universeel

#### Capaciteit

Aantal modules 6

#### Vermogen

Vermogen gloeilamp 20 - 1000 W

Dimvermogen 20 - 1000 W

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker quickconnect

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS