



TXA215



IP20

Licht Flur



Dimmer 1 x 1000 W met display, tebis KNX

Technische eigenschappen

Spanning

Systeemspanning 30 VDC via bus

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 2.5 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.75 - 2.5 mm²

Samenstelling

Aantal uitgangen 1

Type dimmer Universeel

Capaciteit

Aantal modules 6

Vermogen

Vermogen gloeilamp 20 - 1000 W

Dimvermogen 20 - 1000 W

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze quickconnect

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS