



## KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 16 A capacitef

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	6
-------------------------	---

#### Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

#### Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Stroomverbruik bus (rust)	4 mA

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Uitgangsvermogen	2300 W
------------------	--------

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
---------------	-------------------------------

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen- stand, Met zonweringsfunctie
---------	---

TXA610D

