



TYB641A



KNX radiatoractor 1-voudig, inbouw

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 0,60 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Capaciteit

Aantal modules 0

Teksten

Functie Binaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, rolluikbesturing en indicator

Aansluitwijze Met schroefklemmen