



TYBS692F



Schakel-/jaloezie-actor, inbouw, 2/1-voudig + 2 in, KNX Secure, 6 A

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Afmetingen

Diepte	22 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
Stroomverbruik bus in ruststand	5 mA

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	500 W
------------------	-------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Functie

Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm,
Binaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, jaloe-
zie, indicator, scène, prioriteit, timerbediening,
onderplaat, Met positioneringsfunctie voor jaloezie-
en lamellenstand, Met zonweringsfunctie