



TYF646T



KNX verwarmingsactor 6-voudig, 230V

Technische eigenschappen

Gebuiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 4 mm²

Capaciteit

Aantal modules 4