



TYFS110  
**IP20**

### Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

Aantal modules 6

##### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Schroefaansluiting

##### Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 1280 mA

##### Spanning

Uitgangsspanning 28 - 32 V

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz