



TYFS110



**IP20**

## Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules 6

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Type connector/steker Schroefaansluiting

#### Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 1280 mA

#### Spanning

Uitgangsspanning 28 - 32 V

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz