




UDS3070120



## Universele vloerdoos met stalen bekisting grootte 3 498x498x(70-120)mm

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Lengte	498 mm
Minimale dekvloerhoogte	70 mm
Nivelleerbereik	70 - 120 mm
Nominale grootte	340 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------

#### Samenstelling

Geschikt voor installatieafdichting	Nee
Met bodemplaat	Ja
Montage dekselhouder	Ja

#### Materiaal

Materiaal zijwand	Staal
Materiaal	Staal

#### Deksel, deur

Type deksel	Jaloezie
-------------	----------

#### Functies

Ontkoppelmogelijkheid deksel van bodemdeel	Nee
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten	Nee
Geschikt voor verzonken vloergoot	Ja