




UK190283



## Vloergoot verzonken 3-compartimenten 190x28mm staal

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	28 mm
Breedte	190 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	5320 - 5320 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	20
------------------------------------------------------------	----

#### Samenstelling

Verwijderbare deksel	Ja
Aantal compartimenten	3 - 3

#### Installatie, montage

Vloerinstallatiesysteem montage op	Verzonken (gesloten)
------------------------------------	----------------------

#### Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	1,50 - 1,50 kN
--------------------	----------------