




UK240382



Vloergoot verzonken 2-compartimenten 240x38mm staal

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte geïnstalleerd product	38 mm
Lengte in mm	2000 mm
Breedte geïnstalleerd product	240 mm

Capaciteit

Max. leidingbezetting Ø 11 mm - vulgraad 0,5	36
--	----

Materiaal

Kleur	verzinkt
Bestandsdeel	staal
Materiaalgroep	Staal
Oppervlaktebehandeling	verzinkt

Kabel

Inwendige dwarsdoorsnede	9120 mm ²
--------------------------	----------------------

Samenstelling

Aantal compartimenten	2
-----------------------	---

Normen

Keurmerken	EN50085-2-2
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----