




UK240383



## Vloergoot verzonken 3-compartimenten 240x38mm staal

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Hoogte geïnstalleerd product  | 38 mm   |
| Lengte in mm                  | 2000 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 240 mm  |

#### Capaciteit

|  |    |
|--|----|
| Max. leidingbezetting Ø 11 mm - vulgraad 0,5 | 36 |
|--|----|

#### Materiaal

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Kleur                  | verzinkt |
| Bestandsdeel           | staal    |
| Materiaalgroep         | Staal    |
| Oppervlaktebehandeling | verzinkt |

#### Kabel

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Inwendige dwarsdoorsnede | 9120 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|----------------------|

#### Samenstelling

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal compartimenten | 3 |
|-----------------------|---|

#### Normen

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Keurmerken              | EN50085-2-2                 |
| Europese richtlijn RoHS | vrijwillige overeenstemming |

#### Veiligheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|