



UKM240280



Dilatatiekoppeling voor UK 240x28mm staal

Technische eigenschappen

Uitvoering	747
Kanaalhoogte	28 mm
Lengte in mm	150 mm
Kanaalbreedte	240 mm
Maat a	28 mm
Maat b	240 mm
Kleur	verzinkt
Bestandsdeel	staal
Materiaalgroep	Staal
Oppervlaktebehandeling	verzinkt
Keurmerken	EN50085-2-2
Europese richtlijn RoHs	vrijwillige overeenstemming
Halogeenvrij	Ja