



UL26B9

Bedradingsset 10 mm² lengte 0,5 meter (4 stuks)

Technische eigenschappen

Design

Aantal polen	4 P
--------------	-----

Compatibiliteit

Geschikt voor bewapende kabel	Nee
-------------------------------	-----

Stroom

Nominale stroom Inom	50 A
----------------------	------

Materiaal

Geleidende coating	Nee
--------------------	-----

Kabel

Leidingdoorsnede	10 mm ²
------------------	--------------------

Samenstelling

Outer semi-conducting layer	Nee
-----------------------------	-----

Glasvezelelement	Nee
------------------	-----

Aderscherm	Nee
------------	-----

Met aardgeleider	Nee
------------------	-----

Litze	Nee
-------	-----

Loodmantel	Nee
------------	-----

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Veiligheid

Halogeenvrij	Nee
--------------	-----

Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
----------------------------------	-----

Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
-----------------------------	-----

Vuurvastheid	-
--------------	---

Geleider langswaterdicht	Nee
--------------------------	-----

Afscherming langswaterdicht	Nee
-----------------------------	-----