



UM24B

Railkoper 20 x 10 mm b = 1000 mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 500 A

Afmetingen

Dikte rail 10 - 10 mm

Hoogte railsysteem 20 mm

Samenstelling

Aantal velden in de breedte 4

Materiaal

Materiaal Koper