



Railkoper 20 x 10 mm b = 1250 mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 500 A

Afmetingen

Dikte rail 10 - 10 mm

Hoogte railsysteem 20 mm

Samenstelling

Aantal velden in de breedte 5

Materiaal

Materiaal Koper

UM25B