

VA12NL

**Opbouwverdelers volta IP30, 245 x 305 mm, 1 x 12 modulen**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 400 - 400 V

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 63 A

**Samenstelling**

Aantal rijen 1

Materiaal montageplaat Ja

**Funcities**

Met buisinvoeren Ja

**Afmetingen**

Hoogte 245 mm

Breedte 305 mm

Diepte 96,50 mm

Aantal breedte-eenheden 12

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren 0

Deur/deksel is transparant Nee

**Materiaal**

Materiaal Kunststof

RAL-code 9010

Kleur Helderwit

UV-bestendig Ja

**Veiligheid**

Beschermingsklasse Isolatieklasse II

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP30

Type slot Zonder slot

Gloeidraad test 750 °C