



VA12NL

Opbouwverdelers volta IP30, 245 x 305 mm, 1 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 400 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

Samenstelling

| | |
|------------------------|----|
| Aantal verdelerrijen | 1 |
| Materiaal montageplaat | Ja |

Functies

| | |
|-------------------|----|
| Met buis invoeren | Ja |
|-------------------|----|

Afmetingen

| | |
|-------------------------|----------|
| Hoogte | 245 mm |
| Breedte | 305 mm |
| Diepte | 96,50 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 12 |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren | 0 |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

Materiaal

| | |
|--------------|-----------|
| Materiaal | Kunststof |
| RAL-code | 9010 |
| Kleur | Helderwit |
| UV-bestendig | Ja |

Veiligheid

| | |
|--|---|
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Type slot | Zonder slot |
| Gloeidraad test | 750 °C |