



VA12NL

Opbouwverdelers volta IP30, 245 x 305 mm, 1 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal rijen	1
Materiaal montageplaat	Ja

Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	245 mm
Breedte	305 mm
Diepte	96,50 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
UV-bestendig	Ja

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C