

VA12NL

**Opbouwverdelers volta IP30, 245 x 305 mm, 1 x 12 modulen**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Samenstelling**

Aantal rijen	1
Materiaal montageplaat	Ja

**Funcities**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	245 mm
Breedte	305 mm
Diepte	96,50 mm
Aantal breedte-eenheden	12

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	0
Deur/deksel is transparant	Nee

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
UV-bestendig	Ja

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C