

VA24NL

Opbouwverdelers volta IP30, 370 x 305 mm, 2 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 400 - 400 V

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Samenstelling

Aantal rijen 2

Materiaal montageplaat Ja

Funcities

Met buisinvoeren Ja

Afmetingen

Hoogte 370 mm

Breedte 305 mm

Diepte 96,50 mm

Aantal breedte-eenheden 24

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 0

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

Materiaal Kunststof

RAL-code 9010

Kleur Helderwit

UV-bestendig Ja

Veiligheid

Beschermingsklasse Isolatieklasse II

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP30

Type slot Zonder slot

Gloeidraad test 750 °C