



VA24NL

## Opbouwverdelers volta IP30, 370 x 305 mm, 2 x 12 modulen

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

#### Samenstelling

Aantal verdelerrijen	2
Materiaal montageplaat	Ja

#### Funcities

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

#### Afmetingen

Hoogte	370 mm
Breedte	305 mm
Diepte	96,50 mm
Aantal breedte-eenheden	24

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Deur/deksel is transparant	Nee

#### Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
UV-bestendig	Ja

#### Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C