



VA24T

Deur plaatstaal voor VA24NL

Technische eigenschappen

Compatibiliteit

Geschikt voor behuizingstype	Oppervlaktemontage
------------------------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	370 mm
Breedte	285 mm
Diepte	36 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Metaal
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

Samenstelling

Aantal rijen	2
--------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klik op slot

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----