



VA24T

Deur plaatstaal voor VA24NL

Technische eigenschappen

Compatibiliteit

| | |
|------------------------------|--------|
| Geschikt voor behuizingstype | Opbouw |
|------------------------------|--------|

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 370 mm |
| Breedte | 285 mm |
| Diepte | 36 mm |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-----|
| Deur/deksel is transparant | Nee |
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 0 |

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| RAL-code | 9010 |
| Kleur | Helderwit |
| Materiaal | Metaal |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Uitvoering

| | |
|------------------|-------|
| Positie kastdeur | Links |
|------------------|-------|

Samenstelling

| | |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 2 |
|----------------------|---|

Veiligheid

| | |
|--|--------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Type slot | Klik op slot |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|