



VA36NL

Opbouwverdelers volta IP30, 515 x 305 mm, 3 x 12 modules

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Ja

Capaciteit

Aantal modules	36
Aantal halve modules per railklem	72

Functies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	515 mm
Breedte	305 mm
Diepte	96,50 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C