



VANR12003TU



**Deksel R12 met set voor holle vloer, voor uitlaat UDLA0000 en vloerafdekking 3mm**

**Technische eigenschappen**

Suitable for indoor installation	Ja
Suitable for floors in computer rooms	Ja
Uitvoering	721
Minimale installatiediepte	90 mm
Diameter inbouwmaat	306 mm
Dikte van tapijt uitsparing	3 mm
Materiaal deksel	9231
Kleur	aluminium
Bestandsdeel	aluminium
Materiaalgroep	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gestructureerd
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Installation on concrete	Ja
Aantal leidinginvoeren	3
Aantal inbouw elementen	12
Aantal contactdozen	3
Keurmerken	EN50085-2-2
Halogeenvrij	Ja
Slagvastheid	IK08
Overspanningshoogte	30 mm