



VANR1200TU



**Deksel R12 met set voor holle vloer, voor uitlaat UDLA0000**

**Technische eigenschappen**

Uitvoering	721
Minimale installatiediepte	90 mm
Diameter inbouwmaat	306 mm
Kleur	aluminium
Bestandsdeel	aluminium
Materiaalgroep	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gestructureerd
Aantal inbouw elementen	12
Aantal contactdozen	3
Keurmerken	EN50085-2-2
Halogeenvrij	Ja
Slagvastheid	IK08
Overspanningshoogte	30 mm