



VANR12013



## Deksel R12 met set voor vloerdoos voor uitlaat TULAA105 en vloerafdekking 3mm

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	90 mm
Inbouwdiameter	306 mm
Buiten diameter	325 mm
Dikte van tapijt uitsparing	3 mm

#### Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Ja

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Nat
---------------------	-----

#### Materiaal

Materiaal	Aluminium
Kleur	Aluminium

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 10 kN
--------------------	-----------

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Nee
-------------------------	-----

#### Vorm

Vorm	Rond
------	------

#### Teksten

Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	3
Aantal Schuko-contactdozen	12

#### Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	12
Aantal outlets	3
<b>Veiligheid</b>	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP66
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R12