




VANR12013TU



Deksel R12 met set voor vloerdoos voor uitlaat UDLA0000 en vloerafdekking 3mm

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	90 mm
Inbouwdiameter	306 mm
Buiten diameter	325 mm
Dikte van tapijt uitsparing	3 mm

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Ja

Instructies

Onderhoud van vloer	Nat
---------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Kleur	Aluminium

Functies

Geschikt voor vloergoot	Nee
-------------------------	-----

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Teksten

Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	3
Aantal Schuko-contactdozen	12

Samenstelling

Aantal ingebouwde apparaten	12
Aantal outlets	3

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP66
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R12