




VANR2013



Deksel R2 met set voor vloerdoos voor uitlaat UDLA0000 en vloerafdekking 3mm

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

Afmetingen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte | 90 mm |
| Inbouwdiameter | 242 mm |
| Buiten diameter | 253 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 3 mm |

Installatie, montage

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor natte reiniging | Ja |

Instructies

| | |
|---------------------|-----|
| Onderhoud van vloer | Nat |
|---------------------|-----|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur | Aluminium |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------|-----------|
| Maximale belasting | 3 - 10 kN |
|--------------------|-----------|

Functies

| | |
|-------------------------|-----|
| Geschikt voor vloergoot | Nee |
|-------------------------|-----|

Teksten

| | |
|----------------|----------------------------|
| Leidinguitvoer | Met kabeluitgang in deksel |
|----------------|----------------------------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 3 |
| Aantal Schuko-contactdozen | 6 |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal ingebouwde apparaten | 6 |
| Aantal outlets | 2 |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK10 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP66 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | R2 |